

EXFROZEN  
FROZEN VEST  
i n n o v a t i v e t e c h n o l o g y

# 荷 馬 ま の 冷 却 体 感

電源を入れて 10 秒でクール<sup>※3</sup>

表面最大冷却温度 -20℃冷却<sup>※1</sup>

両脇のアジャスターでサイズ調整可能

軽量 約570g<sup>※2</sup>

— PELTIER COOLING SYSTEM —

# EXFROZEN FROZEN VEST

innovative technology

使用可能バッテリー ※4	RD9222N (別売) もしくは、市販の2.4A以上出力の USB type-A出力モバイルバッテリー
温度切り替え	3段階
使用環境温度	20~45℃
安全機能	異常時自動電源OFF機能 電源OFF後の熱伝達防止機能

## EF92392 フローズンベスト

セット内容：メッシュベスト×1  
ベルチェデバイス×1  
取扱説明書  
素 材：[本体] ポリエステル100%  
[別布] ナイロン100%  
サイズ：F (フリー)  
胸囲(目安)：88~120cm

保冷剤  
メッシュポケット

脇の調整ベルトで  
サイズ調整簡単




背中二重仕様



### 【装着イメージ】

背中の二重仕様の所から、背中心3ヶ所にベルチェデバイスを装着し  
脇のホールからコードを通してポケット内のバッテリーと繋がります。  
※背中は二重仕様になっているため、着用時はコードは隠れた状態になります。

### 【着用イメージ】



バッテリー収納ポケット  
(両脇とも収納可能)

### ベルチェデバイス取り外し可能

取り外してウェアのみ洗濯が可能です。



### MOBILE BATTERY

RD9222N モバイルバッテリー (別売)

容量：10000mAh

出力ポート3口 Type-A(USB)×2口  
Type-C×1口

付属品：充電ケーブル (ACアダプターは別売です)  
容量：10000mAh  
最大出力：2.4A

※RD9222Nは別売です



### 操作方法


スイッチ付ケーブルで  
簡単操作可能！

強 中 弱

3段階温度切替が可能

3段階温度切替	強	中	弱
表面最大冷却温度 ※1	約-20℃	約-15℃	約-10℃
連続稼働時間(h) ※1	3.5	4.5	6

※RD9222N 使用時



※1 使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電時間・充電回数など)条件で変動いたします。また、表面最大冷却温度は使用環境に対する冷却温度です。※2 当社商品(KF99100 保冷剤4コ装着で970g)との比較。ウェアとベルチェデバイスにバッテリー(RD9222N)を含めた重量です。※3 体感には個人差があります。※4 本製品のご利用には必ずモバイルバッテリー(別売)が必要です。また全てのバッテリーとの互換性を保証するものではありません。※使用上のご注意など、取扱説明書は必ずご確認ください。※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります。取扱説明書記載の内容と異なる場合がございます。※金属部分(アルミプレート)が直接肌に触れないようにご着用いただき、金属アレルギーの方や、その恐れのある方はご使用にならないでください。

お問い合わせはこちら